

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3385.540

## 顶装式空调 TopTherm Blue e

状态: 2026-6-26 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3385.540 - 顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW

高效型 Blue e 顶装式空调，制冷功率从 500 W 到 4000 W。标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | SK 3385.540   |
| 型式   | 顶装式   |
| 产品描述 | 高效 Blue e 顶装式空调标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。                          |
| 您的获益 | 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备 |
| 材料   | 钢板  |
| 颜色   | RAL 7035  |
| 供货范围 | 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器<br>集成式电冷凝液蒸发器<br>已接好线（可插接的接线板）<br>钻孔模板<br>安装固定件 |

# 特征

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求     | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2 kW<br>冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.14 kW<br>冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.58 kW<br>冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.51 kW |
| 额定工作电压                       | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz  |
| 说明                           | 顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低，也可安装于办公场所。   |
| 额定电流 最大                      | 在 50 Hz 条件下: 4.2 A<br>在 60 Hz 条件下: 4.4 A  |
| 起动电流 (最大)                    | 在 50 Hz 条件下: 11.7 A<br>在 60 Hz 条件下: 11.7 A  |
| 气流量 (自由送风)                   | 外部回路: 1,760 m <sup>3</sup> /h<br>内部回路: 470 m <sup>3</sup> /h  |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.96<br>制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.69  |
| 型式                           | 顶装式   |
| 尺寸                           | 宽度: 597 mm<br>高度: 417 mm<br>深度: 475 mm  |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准      | 外循环防护等级 IP 34<br>内循环防护等级 IP 54  |
| 制冷剂/制冷媒质                     | 制冷剂: R-513A<br>量: 0.9 kg<br>全球暖化潜势 (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 0.57 t                      |
| 接线方式                         | 插入式接线板  |
| 开关打开持续时间                     | 100 %   |
| 温度调节器                        | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)  |

## 特征

---

|   |  |
|---|--|
| 工作温度范围  | 10 °C...55 °C  |
| Operating temperature max @60 Hz                    | 53 °C  |
| 贮存温度范围  | -40 °C...70 °C   |
| 调节范围  | 20 °C...53 °C  |
| 额定功率 Pel  | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.02 kW<br>额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.27 kW<br>额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.15 kW<br>额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW |
| 允许的工作压力 (p 最大)                                      | 28 巴   |
| 前置熔断器   | 变压器保护开关: 6.3...10 A  |
| 包装单元  | 1 件  |
| 净重  | 58.9 kg  |
| 毛重  | 62 kg  |
| 税率号   | 84158200   |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000  |
| ETIM 9  | EC000855   |
| ETIM 8  | EC000855   |
| ECLASS 8.0  | 27180704   |
| 产品描述  | RTT 顶装空调 2000W   |

---

## 批准

# 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA

---

解释

符合性声明

Declaration of conformity - F-gas regulation

符合性声明 UK