

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318 螺纹切削方案

状态: 2026-2-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.318 - 螺纹切削方案 用于 Perforex LC 3030

用于 Perforex 激光中心 LC 的螺丝切削选配件，包括螺丝攻和用于 M3 - M10 型号的夹紧装置。



## 特征

型号	AS 4050.318
型式	从动刀具库，带 6 个库存位 刀架 附加驱动单元
产品描述	使用 Perforex Lasercenter LC 形成螺纹孔的螺纹切割方案。
您的获益	可采用螺纹孔调整项目 通过添加额外的加工头，快速、自动将激光功能转换为螺纹切削功能
供货范围	螺丝攻 包括用于 M3 – M10 的夹紧装置
可调整的高度（最大）	600 mm
材料厚度	5 mm
与型号相匹配	4050330
包装单元	1 件
净重	78
毛重	78
税率号	84669360

# 特征

---

EAN 4028177806658

---

ECLASS 8.0 36600890