# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 9055.412

显示器 — 键盘 — - 単元

状态: 2025-12-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



# DK 9055.412 - 显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏, 英语或德语键盘布局, 配备伸缩式导轨。



#### 特征

	DK 9055.412
您的获益	模拟和数字视频接口
	电缆在能量链中安全分布
	正面可上锁
	单人安装简便。
颜色	RAL 9005
供货范围	显示器 — 键盘 — 单元,1 U
	VGA 电缆
	DVI 电缆
	USB线
	Schuko 电源线
	配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口
	2 PS/2 根电缆
	键盘
	带有集成式触控板
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

#### 特征

显示器单元关闭时的最大功率消耗	1 W
运行期间的最大功率消耗	32 W
接口	VGA(D-SUB HD 15 极)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
插头(型号)	IEC 插头 C14
平面布置图	美式英语
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
尺寸	宽度: 482.6 mm
	深度: 680 mm
工作温度范围	5 °C45 °C
安装尺寸	安装深度(最小): 680 mm
	安装深度(最大): 850 mm
显示屏性能	对角线: 432 mm (17")
	格式: 4:3
	对比度: 对比度: 大约 1000:1
	显示屏亮度: 350 cd/m²
	显示屏分辨率: 1280 x 1024 像素
	颜色数量: 16,700,000
包装单元	1件
净重	15.5
毛重	16.5
税率号	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 9	EC001428

© Rittal 2025

## 特征

ECLASS 8.0 19200201

### 批准

解释符合性声明

© Rittal 2025

4