


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

## 线缆槽铣刀 MC125

状态: 2026-4-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - 线缆槽铣刀 MC125

用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上



## 特征

型号	AS 4050.435
产品描述	用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上
您的获益	实现低成本的手动剪切线槽 与手工切割相比，大大简化了线槽切割的流程
安置面积	宽度: 1,332 mm 高度: 798 mm 深度: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm

# 特征

电缆槽最大可调节宽度	125 mm
材料可加工	塑料
包装单元	1 件
净重	14.3 kg
毛重	15.43 kg
税率号	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
产品描述	线缆槽切刀 MC125 用于手动切割线缆槽及其盖板