


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.310

## 连接适配器

状态: 2026-6-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.310 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

## 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 型号               | SV 9342.310  |
| 材料               | 盖板: ABS<br>机座: 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0  |
| 颜色               | RAL 7035   |
| 额定电流 最大          | 800 A  |
| 额定工作电压           | 690 V, 3~  |
| 说明               | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差<br>UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接<br>DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架<br>9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。 |
| UL 电气值 (SCCR)    | 65 kA - 480 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 800 A, JDDZ/7                             |
| 导线出线             | 上/下  |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm  |
| 极数               | 3 极  |
| 尺寸               | 宽度: 150 mm<br>高度: 210 mm   |
| 圆导线连接, 细线带电缆芯线套管 | 95 - 185 mm <sup>2</sup>   |
| 圆导线连接, 多芯        | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| 适合于母线            | 高度: 5, 10 mm   |

# 特征

---

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 用于叠层铜母线（母线厚度 5 mm 时）的接线区（宽 x 高）  | 33 x 26 mm          |
| 用于叠层铜母线的接线区（宽 x 高）               | 33 x 21 mm          |
| 用于叠层铜母线（母线厚度 10 mm 时）的接线区（宽 x 高） | 33 x 21 mm          |
| 额定工作电压（L1 + L2）                  | 1000 V (直流)         |
| 额定工作电压（L1 + L3）                  | 1500 V (直流)         |
| 认证                               | UL                  |
| 用于母线厚度                           | 185 mm              |
| 包装单元                             | 1 件                 |
| 净重                               | 1.74 kg             |
| 毛重                               | 1.772 kg            |
| 铜成分（kg/件）                        | 0.207               |
| 税率号                              | 85369010            |
| ETIM 9                           | EC001531            |
| ECLASS 8.0                       | 27370304            |
| 产品描述                             | SV 连接适配器 800A, 690V |

---

# 批准

# 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|----|---|

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|