Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.452 压线机 L8

状态: 2025-11-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4050.452 - 压线机 L8

气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。

特征

型号	AS 4050.452
型式	触摸式显示屏
产品描述	气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。
您的获益	操作简便
	安全且快速地加工接线套筒
	自动工具更换无需调试时间
	可加工特种电线
	简便和快速地进行装配
	截面自动识别
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
	压线长度 8 mm (0.31 in.)
	可插入长度 35 mm (1,378 in.)
	可加工带塑料套环的特殊尺寸线鼻子
供货范围	压线机 L8
	1 个振动输送机谐振器 0.5 - 1.5 mm²
	1 个振动输送机谐振器 1.5 - 2.5 mm ²
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	宽度: 390 mm
	高度: 460 mm
	深度: 330 mm
压缩空气接口	5.5 巴
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

特征

视在功率	110 VA
冲压	梯形压接
周期	1.5 s
包装单元	1件
净重	34.6
毛重	34.67
税率号	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3