

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 切线机 C8+

状态: 2026-2-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.455 - 切线机 C8+

半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。



## 特征

型号	AS 4050.455
型式	带控制面板 Stop & Go 功能
产品描述	半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。
您的获益	用户友好型操作 轻松引入线缆 送线滚轴可轻松开启 PC 兼容 带有 CAE 数据端口的切线 支持采用在显示屏中显示连接位置，来标记线缆的流程 简单地将项目和任务传输至切线机 C8+ 上
技术数据	独立导线，细芯线，0.08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) 独立导线，单芯线，0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) 用于线缆长度为 1 - 99999 mm 进料速度 0 - 1.5 m/s 送线滚轴压力可调节 伺服直流驱动器 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)

# 特征

供货范围	切线机 C8+ 连接电缆配插头 软件连接 CAE 数据 安装 CD
接口	Eplan Pro Panel CAE 数据
尺寸	宽度: 380 mm 高度: 470 mm 深度: 360 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
视在功率	240 VA
周期	2 s
包装单元	1 件
净重	19.74
毛重	20.74
税率号	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090