Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.456 压线机 RC

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



AS 4050.456 - 压线机 RC

电控气动式压线机,配备5层刀库,用于卷轮式加工不同横截面的绝缘接线端头。

特征

型号 	AS 4050.456
型式	触摸式显示屏
	通过触摸屏选择线缆横截面
	最多可装配 23,000 个绝缘线鼻子的承载器
产品描述	
您的获益	
	安全且快速地加工接线套筒
	自动工具更换无需调试时间
	简便和快速地进行装配
	不必更换绝缘线鼻子,基于5层刀库
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
	压线长度 8mm 和 10mm
	可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	宽度: 335 mm
	高度: 565 mm
	深度: 485 mm
压缩空气接口	5.5 巴
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	16 VA
冲压	梯形压接

© Rittal 2025

特征

周期	2 s
包装单元	1件
净重	24.8
毛重	25.4
税率号	84624900
EAN	4028177930865
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

© Rittal 2025 3