

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

压线机 RC

状态: 2026-5-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - 压线机 RC

电控气动式压线机，配备 5 层刀库，用于卷轮式加工不同横截面的绝缘接线端头。



特征

型号	AS 4050.456
型式	触摸式显示屏 通过触摸屏选择线缆横截面 最多可装配 23,000 个绝缘线鼻子的承载器
产品描述	
您的获益	操作简便 安全且快速地加工接线套筒 自动工具更换无需调试时间 简便和快速地进行装配 不必更换绝缘线鼻子，基于 5 层刀库
技术数据	压线范围 0.5 - 2.5 mm ² (AWG 20 - 14) 压线长度 8mm 和 10mm 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	宽度: 335 mm 高度: 565 mm 深度: 485 mm
压缩空气接口	5.5 巴

特征

额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	16 VA
冲压	梯形压接
周期	2 s
包装单元	1 件
净重	24.8 kg
毛重	25.4 kg
税率号	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
产品描述	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules