

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.870

## 隔档切割机

状态: 2025-11-18 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.870 - 隔档切割机

用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔档，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。



## 特征

型号	AS 4054.870
型式	纵向型
产品描述	用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔档，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。
您的获益	切割材料时无形变 清洁的切割边缘，无需对切割型材进行返工 使用方便 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
材料	工具主体：特殊工具钢，轧制，油淬火
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
供货范围	包括碎屑清理器在内的隔档切割机

# 特征

---

与型号相匹配	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
9683.484	
9683.486	
9683.488	

---

尺寸	长度: 280 mm
----	------------

---

材料可加工	钢板
	铝
	铜
	塑料

---

最大可加工钢板材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

---

最大可加工铝质材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

---

最大可加工塑料厚度	2 mm
-----------	------

---

# 特征

---

切割宽度	2.7 mm
包装单元	1 件
净重	0.5
毛重	0.54
税率号	82032000
EAN	4028177955929
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890