

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.140

# NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-4-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.140 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

## 特征

型号	SV 9343.140
型式	For 60 mm busbar systems
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 3 mm
说明	连接 50—150 mm <sup>2</sup> 扇形导线。
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 184 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	35 - 150 mm <sup>2</sup>

## 特征

---

适合于母线	高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线的接线区	14 mm
极数	3 极
圆导体横截面	35 - 150 mm <sup>2</sup>
包装单元	1 件
净重	2.68 kg
毛重	2.74 kg
铜成分 (kg/件)	0.44
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH-分离器 GR.1, 250A, 690V

## 批准

---

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK