

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870

隔档切割机

状态: 2025-5-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - 隔档切割机

用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔档，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。



特征

型号	AS 4054.870
型式	纵向型
产品描述	用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔档，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。
您的获益	切割材料时无形变 清洁的切割边缘，无需对切割型材进行返工 使用方便 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
材料	工具主体：特殊工具钢，轧制，油淬火
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
供货范围	包括碎屑清理器在内的隔档切割机

特征

与型号相匹配	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
9683.484	
9683.486	
9683.488	

尺寸	长度: 280 mm
----	------------

材料可加工	钢板
	铝
	铜
	塑料

最大可加工钢板材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

最大可加工铝质材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

最大可加工塑料厚度	2 mm
-----------	------

特征

切割宽度	2.7 mm
包装单元	1 件
净重	0.5
毛重	0.54
税率号	82032000
EAN	4028177955929
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890