


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.084 RiLineX 配电板

状态: 2025-12-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.084 - RiLineX 配电板

RiLineX 一体式母线安装板，550 A，包含 30 x 5 mm 母线。长 705 mm，用于 800 mm 宽机柜。全封闭防接触保护达 IP2XB，可升级至 IP3X。支持水平、垂直和倒置安装。适用最高电压 1000 V AC 和 1500 V DC。通过最高 65 kA 短路耐受测试。支持背部走线。经过 IEC 和 UL 认证。

特征

型号	RX 9360.084
您的获益	全数字化产品数据，省时高效 由于完整母线安装板已预先安装，可缩短装配时间 适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景 经过最高 65 kA 短路耐受测试 防触摸保护等级达 IP2XB，可升级至 IP4X 根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证 易于扩展，并可现场并柜安装
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 E-Cu
颜色	RAL 35745 RAL 9005
供货范围	包括内置的母线
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
额定电流 最大	550 A
额定电流 (UL)	540 A

特征

UL 电气值 (SCCR)	45 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7
母线中心距离	60 mm
额定峰值电压 U _{imp}	12 kV
额定电压	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	115.5 kA 94.5 kA (UL)
额定短时耐受电流强度/t	45 kA/500 ms
过压类别	4
污染等级	3
母线尺寸	30 mm x 5 mm
极数	3 极
基波频率	50...60 Hz
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C

特征

尺寸	宽度: 705 mm 高度: 246 mm 深度: 49 mm 长度: 705 mm
----	---

包装单元	1 件
------	-----

净重	6.2
----	-----

毛重	6.616
----	-------

铜成分 (kg/件)	2.805
------------	-------

税率号	85369010
-----	----------

EAN	4028177997349
-----	---------------

ETIM 9	EC001900
--------	----------

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

解释	符合性声明
----	-------