

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.080

电缆夹钳轨

状态: 2026-7-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.080 - 电缆夹钳轨 C 型材，用于安装板用于 VX、TS、VX SE、TP

用于减小电缆导入时的电缆张力。电缆夹钳轨的长度由安装板的宽度确定。包含在供货范围中的角型固定件可在安装板上用三种不同的方式安装。

特征

| | |
|-----------------|--|
| 型号 | CM 5001.080 |
| 产品描述 | 用于减小电缆导入时的电缆张力。电缆夹钳轨的长度由安装板的宽度确定。包含在供货范围中的角型固定件可在安装板上用三种不同的方式安装。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括两个角型固定件和固定螺钉 |
| 安装可能性 | 直立，与安装板的间距为 23 mm 直立，与安装板的间距为 10 mm 倾斜，朝向安装板 |
| VX 底座安装方式 | 安装在底座宽度/深度 600 mm 处，装在底座角连接件上，配合内六角自攻螺钉使用 |
| VX 底座安装方式，不锈钢材质 | 安装在底座宽度/深度 600 mm 处，配合 M6 内六角螺钉与 M6 螺母使用 |
| 适用于 | VX 底座系统 VX 底座系统，不锈钢材质 |
| 尺寸 | 长度: 499 mm |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 适用于 | 箱体类型: VX TS VX SE TP 卫生型紧装式控制机柜 宽度: = 600 mm |
| 适合于宽度 | 600 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.528 kg |
| 毛重 | 0.64 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 5.7 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ETIM 8 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 产品描述 | CM 电缆夹钳轨, C 型安装角轨, 用于安装板, 用于 TS、VX SE、TP, 适用宽度: 600 mm |