


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

底板模块，单件式，带刷条

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - 底板模块，单件式，带刷条 用于 VX IT

用于从下方有针对性地引入电缆。

特征

型号	VX 5301.333
型式	单件式，带刷条
产品描述	用于从下方有针对性地引入电缆。
材料	模板：钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 模板：钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素
表面	模板：镀锌
供货范围	包括固定件
安装操作说明	为了完全锁闭 VX IT 中的底板，必须组合多个底板模块 该底板模块可与其他深度为 237.5 mm 的底板模块交换组合使用
说明	带刷条的底板模块不适用于防护等级按照 IEC 60 529 标准的应用
尺寸	深度: 237.5 mm
适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 800 mm
包装单元	1 件
净重	1.82 kg
毛重	2.06 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	7.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明

特征

税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel