


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

底板模块，多段式，带刷条，密封

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - 底板模块，多段式，带刷条，密封用于 VX IT

用于从下方有针对性地引入电缆。



特征

型号	VX 5301.335
型式	两段式，带刷条
产品描述	用于从下方有针对性地引入电缆。特制的刷条配置交错分布的刷毛，如果电缆插入正确，可提供更高的密封性，免受环境影响，从而有助于温控。通过两段式型式，也可以将底板模块加装到已经安装好线缆的机柜上。
材料	模板：钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 两段式，带刷条
表面	模板：镀锌
供货范围	2 个模块半板，包括高密度刷条 包括固定件
安装操作说明	为了完全锁闭 VX IT 中的底板，必须组合多个底板模块 该底板模块可与其他深度为 237.5 mm 的底板模块交换组合使用
说明	带刷条的底板模块不适用于防护等级按照 IEC 60 529 标准的应用
尺寸	深度: 237.5 mm

特征

适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 800 mm
包装单元	1 件
净重	2 kg
毛重	2.14 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	8.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel