## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.760 RiLineX 设备适配器


状态: 2025-11-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



CLIMATE CONTROL

### RX 9360.760 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器(65 A,3 极,含连接线缆),宽 54 mm,适用于 60 mm 母线系统。配备已安装的、可免工具调节的支承轨,用于设备的卡扣式安装。



#### 特征

型号	RX 9360.760
型式	带连接导线
您的获益	用于安装标准 DIN 导轨式电气元件,例如电机启动器
	预制的连接线缆
	设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构
	可选配设备防移位保护功能
	支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
	简单的安装
	通过精心配备的附件,减少物料种类
材料	聚酰胺 (PA 6)
	防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005
	RAL 35745
	AWG 6
Rated current of round	65 A
conductor	

© Rittal 2025

## 特征

Rated current of round conductor (UL)	65 A
导线出线	上面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
连接电缆长度	130 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 54 mm 高度: 240 mm 深度: 37 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
工作温度范围	-5 °C55 °C
	-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

## 特征

空气湿度(没有凝露)	1090 %
包装单元	4 件
净重	1.84
毛重	1.883
铜成分(kg/件)	0.145
税率号	85369095
EAN	4028177996991
ETIM 9	EC001531

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	 符合性声明

© Rittal 2025 4