


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

电缆夹钳轨，深度可调

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - 电缆夹钳轨，深度可调 用于 VX IT, TE

用于 VX IT 和 TE。使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。

特征

| | |
|---------------------|--|
| 型号 | DK 5302.044 |
| 您的获益 | 安装轨的不同深度使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。 |
| 使用范围 | 用于在机柜框架上的电缆导引和用于减轻已装电缆的张力。电缆可用电缆扎带或粘扣带固定在夹钳轨上。 电缆夹钳轨可直接在一个 19" 安装平面的背面横向悬置和定位，或在两个安装平面之间的机柜深度上悬置和定位。通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 包括固定附件 |
| 层面间距 | 350 - 550 mm |
| 说明 | 固定尺寸 + 170 mm = VX IT 标准的 19" 平面间距 固定尺寸 + 175 mm = VX IT 动载版的 19" 平面间距 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.67 kg |
| 毛重 | 0.687 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 2.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |

特征

ECLASS 8.0

27400604

产品描述

Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.