

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.798


## RiLineX 设备适配器

状态: 2026-2-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



# RX 9360.798 - RiLineX 设备适配器

设备适配器 72 mm, 100 A, 预装适用于市售断路器的压接模组。



## 特征

型号	RX 9360.798
型式	带连接导线
您的获益	用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器 预制的连接线缆 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构 可选配设备防移位保护功能 支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 简单的安装 通过精心配备的附件，减少物料种类
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745
连接线缆 (AWG)	AWG 4
圆导体额定电流	80 A

# 特征

圆导体额定电流 (UL 认证)	80 A
UL 电气值 (SCCR)	100 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 断路器, 最大 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, 组合电机控制器, 最大 75 A, NHJH/7
导线出线	上面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 72 mm 高度: 239.4 mm 深度: 36.6 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C

## 特征

贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
包装单元	1 件
净重	0.7
毛重	0.702
铜成分 (kg/件)	0.246
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明