


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

电缆引入操作板带刷条

状态: 2026-4-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U)，带刷条套件，可以容纳电缆夹钳条。



特征

| | |
|--------|--|
| 型号 | DK 5302.202 |
| 产品描述 | 为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线，两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开，例如：19" 安装平面中间的前后侧区域中间。 |
| 您的获益 | 为了扩大电缆入口，可将两个面板简单地相互组合 |
| 使用范围 | 用于将至符合 1 U，482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住 |
| 材料 | 钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 纤维刷条：塑料 PA6，不含卤素 刷条固定件：塑料 PVC，含卤素 |
| 表面 | 喷漆 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 安装开口截面 | 宽度:390 mm 高度:30 mm |
| 尺寸 | 宽度: 482.6 mm |
| 高度单位 | 1 U |

特征

| | |
|---------------------|--|
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.2 kg |
| 毛重 | 0.243 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 0.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 产品描述 | Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005 |