

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.005

# RiLineX NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-5-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.005 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 00，用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。连接方式：用 M8 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。含电子熔断器监控功能。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | RX 9362.005   |
| 型式   | 适用于 60 mm 母线系统  |
| 您的获益 | 盖板：可锁闭并可施加封印<br>通过独立开口进行电压测试<br>支持卡扣式安装，最高 250 A，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线<br>电缆出线方向可免工具调整<br>维护位，用于简化维护工作<br>所有型号均可配备电子熔断器监控 |
| 材料   | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94<br>触点轨道：镀银电解铜  |
| 颜色   | RAL 9005<br>RAL 35745   |

# 特征

|                    |  |
|--------------------|--|
| 供货范围               | 含用于电气保险丝监控的连接插头  |
| 用于母线系统，中心距离为...    | 60 mm  |
| 导线出线               | 上/下  |
| 接线方式               | 螺钉 M8  |
| 保险器熔丝              | NH 00<br>NH 000  |
| 额定工作电压             | 690 V 交流   |
| 用于 NH 规格           | 00   |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)   |
| 尺寸                 | 宽度: 106 mm<br>高度: 229.5 mm<br>深度: 104.5 mm   |
| 工作温度范围             | -5 °C...35 °C  |
| 贮存温度范围             | -25 °C...70 °C   |
| 适合于母线              | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10  |
| 适合于母线系统            | RiLineX<br>RiLine60  |
| 极数                 | 3 极  |
| 使用类别               | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A) |
| 污染等级               | 3  |

## 特征

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 带电子式熔丝监控                  | 是的  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB  |
| 火灾荷载                      | 16.6 MJ/m <sup>2</sup>                                  |
| 最大损耗功率                    | 19 W  |
| 每个熔断器的功耗 (最大)             | 12 W  |
| 包装单元                      | 1 件   |
| 净重                        | 1.135 kg  |
| 毛重                        | 1.155 kg  |
| 铜成分 (kg/件)                | 0.363   |
| 税率号                       | 85369095  |
| ETIM 9                    | EC001040  |
| 产品描述                      | RX 低压高分断熔断器隔离开关, 规格 00, 160A, 3 极, M8 螺钉, 带 800 V 熔断器监控 |

## 批准

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | CQC-CCC                  |
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |