

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.210

RiLineX NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-7-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.210 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 2，用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。连接方式：用 M10 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。



特征

型号	RX 9362.210
型式	适用于 60 mm 母线系统
您的获益	盖板：可锁闭并可施加封印 通过独立开口进行电压测试 电缆出线方向可免工具调整 维护位，用于简化维护工作 所有型号均可配备电子熔断器监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	RAL 9005 RAL 35745
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
保险器熔丝	NH 2

特征

额定工作电压	690 V 交流
用于 NH 规格	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 208.5 mm 高度: 298.6 mm 深度: 134.6 mm
工作温度范围	-5 °C...35 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
极数	3 极
污染等级	3
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
火灾荷载	46.16 MJ/m ²
最大损耗功率	98 W
包装单元	1 件
净重	3.87 kg
毛重	3.942 kg
铜成分 (kg/件)	1.75
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	26.35
税率号	85369095

特征

ETIM 9

EC001040

产品描述

RX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 2，400 A，3 极，M10 螺钉

批准

批准

CQC-CCC

解释

符合性声明

PCF-declaration