

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.250

## RiLineX NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-4-3 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.250 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 2，用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。采用框架式端子，支持 120 - 300 mm<sup>2</sup> 圆导线连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。



## 特征

型号	RX 9362.250
型式	For 60 mm busbar systems
您的获益	盖板：可锁闭并可施加封印 通过独立开口进行电压测试 电缆出线方向可免工具调整 维护位，用于简化维护工作 所有型号均可配备电子熔断器监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	RAL 9005 RAL 35745
用于母线系统，中心距离为...	60 mm

# 特征

导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	NH 2
额定工作电压	690 V 交流
用于 NH 规格	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 208.5 mm 高度: 298.6 mm 深度: 134.6 mm
工作温度范围	-5 °C...35 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
极数	3 极
污染等级	3
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
火灾荷载	50.96 MJ/m <sup>2</sup>
最大损耗功率	98 W
包装单元	1 件
净重	4.25 kg
毛重	4.355 kg

## 特征

---

铜成分 (kg/件)	1.75
税率号	85369095
ETIM 9	EC001040
产品描述	RX 低压高分断熔断器隔离开关, 规格 2, 400 A, 3 极, 框架式端子

## 批准

---

解释	符合性声明 PCF-declaration
----	--------------------------