

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9362.310**

**RiLineX NH 熔断器负荷开关**

状态: 2026-4-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.310 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 3，用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。连接方式：用 M10 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。



## 特征

|                 |   |
|-----------------|---|
| 型号              | RX 9362.310   |
| 型式              | For 60 mm busbar systems  |
| 您的获益            | 盖板：可锁闭并可施加封印<br>通过独立开口进行电压测试<br>电缆出线方向可免工具调整<br>维护位，用于简化维护工作<br>所有型号均可配备电子熔断器监控 |
| 材料              | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94<br>触点轨道：镀银电解铜  |
| 颜色              | RAL 9005<br>RAL 35745   |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm   |
| 导线出线            | 上/下   |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 接线方式                      | 螺钉 M10   |
| 保险器熔丝                     | NH 3   |
| 额定工作电压                    | 690 V 交流                                       |
| 用于 NH 规格                  | 3  |
| Test specification        | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝) |
| 尺寸                        | 宽度: 250 mm<br>高度: 298.4 mm<br>深度: 134.9 mm     |
| 工作温度范围                    | -5 °C...35 °C                                  |
| 贮存温度范围                    | -25 °C...70 °C                                 |
| 适合于母线                     | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10            |
| 适合于母线系统                   | RiLineX<br>RiLine60                            |
| 极数                        | 3 极  |
| 污染等级                      | 3  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB   |
| 火灾荷载                      | 47.58 MJ/m <sup>2</sup>                        |
| 最大损耗功率                    | 101 W  |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 4.45 kg  |
| 毛重                        | 4.492 kg                                       |
| 铜成分 (kg/件)                | 2.255  |

## 特征

---

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 税率号    | 85369095                              |
| ETIM 9 | EC001040                              |
| 产品描述   | RX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 3，630 A，3 极，M10 螺钉 |

---

## 批准

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |
|----|--------------------------|