

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.035

# RiLineX NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-6-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.035 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 00，用于安装板。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。采用框架式端子，支持 1.5 - 95 mm<sup>2</sup> 圆导线连接。含电子熔断器监控功能。



## 特征

型号	RX 9363.035
型式	用于安装板安装
您的获益	盖板：可锁闭并可施加封印 通过独立开口进行电压测试 电缆出线方向可免工具调整 维护位，用于简化维护工作 所有型号均可配备电子熔断器监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	RAL 9005 RAL 35745
供货范围	含用于电气保险丝监控的连接插头
for mounting plate assembly	是的

# 特征

导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	NH 00 NH 000
额定绝缘电压 $U_i$	1,000 kV
额定工作电压	690 V 交流
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 228.9 mm 深度: 86.1 mm
圆导线连接	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
工作温度范围	-5 °C...35 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
极数	3 极
使用类别	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
污染等级	3
带电子式熔丝监控	是的
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
火灾荷载	13.24 MJ/m <sup>2</sup>
圆导线连接, 细线无电缆芯线套管	1.5 - 95 mm <sup>2</sup>

## 特征

圆导线连接，细线带电缆芯线套管	1.5 - 95 mm <sup>2</sup>
圆导体横截面	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
最大损耗功率	16 W
每个熔断器的功耗（最大）	12 W
包装单元	1 件
净重	0.885 kg
毛重	0.962 kg
铜成分（kg/件）	0.268
本型号（含包装）PCF（出厂前）	5.98
税率号	85369095
ETIM 9	EC001040
产品描述	RX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 00，160 A，3 极，框架式端子，带 800 V 熔断器监控，安装板组件

## 批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 PCF-declaration