

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.400

## NH 熔断器式负荷开关模块

状态: 2026-5-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.400 - NH 熔断器式负荷开关模块

适合于在安装板安装时容纳 NH 熔丝负荷断路器，盖板可铅封。



## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | SV 9666.400   |
| 产品描述   | 适用装配用于安装板安装的 NH 熔断器负荷开关。盖板可铅封。  |
| 材料     | 盖板：聚苯乙烯<br>横梁：钢板  |
| 颜色     | RAL 7035  |
| 供货范围   | 包括固定件   |
| 安装操作说明 | 在使用 2 个尺寸 2 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.210/.230/.250) 或 1 个尺寸 3 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.310/.330/.350) 时，则须将分隔横梁 9666.420 和防接触保护模块 9666.060 用作模块单元 |
| 尺寸     | 宽度: 250 mm<br>高度: 450 mm  |
| 结构尺寸   | 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1<br>高度单位 (U) 150 mm: 3   |

## 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| 与型号相匹配     | 9344.100<br>9344.110<br>9344.130<br>9344.150 |
| 用于结构尺寸     | 1 x Gr. 1                                    |
| 包装单元       | 1 件  |
| 净重         | 0.98 kg                                      |
| 毛重         | 1.145 kg                                     |
| 税率号        | 85369095                                     |
| ETIM 9     | EC001893                                     |
| ECLASS 8.0 | 27400608                                     |
| 产品描述       | ISV 熔丝断路器安装模块 1XNH1                          |

---

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |
|----|-------------------|