

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9674.782

支承框架

状态: 2025-6-25 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9674.782 - 支承框架 用于串行安装设备

容纳 DIN 导轨安装设备（例如 MCB）的支承框架套件。

特征

型号	SV 9674.782
产品描述	用于安装串行安装设备（例如微型断路器，简称 MCBs）的支承框架套件。支承轨通过两个安装角支架直接固定在功能隔室侧板模块上并用于内部分隔。盖板用滚花高头螺钉固定在支承框架上。与功能隔室隔板、分装板以及侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
材料	支承框架：钢板，镀锌，1.5 mm 盖板：钢板，喷漆，1.5 mm
供货范围	支承轨 2 个安装角支架 1 块带开口的盖板 包括固定件
用于功能隔室高度	300 mm
适用于	宽度: = 800 mm
分度单位数量 17.5 mm	2 x 36
包装单元	1 件
净重	4.945
毛重	5.205
税率号	73269098
EAN	4028177543843
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613