

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.831

固定夹带压入螺母

状态: 2025-5-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.831 - 固定夹带压入螺母 用于 NH 条形熔断器负荷开关

与螺旋接头一起用于连接元件例如角形连接件的机械连接。

特征

型号	SV 9676.831
产品描述	用于将 NH 条形熔断器负荷开关规格 00 固定在中心距为 185 mm 的母线系统上。
材料	不锈钢
安装操作说明	另外还需使用 M8 螺钉（电镀锌，强度 8.8） 螺钉长度 = 母线宽度 + 固定尺寸 20 mm
适合于母线系统	Flat-PLS
尺寸	螺纹: M8
包装单元	3 件
净重	0.06
毛重	0.086
税率号	73181692
EAN	4028177697461
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613