

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.600 独立式机柜系统 VX SE

状态: 2026-2-1 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.600 - 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢

独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固，带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高，因为不用安装侧板。



特征

| | |
|----|---|
| 型号 | SE 5854.600 |
| 材料 | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 底板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁：拉丝，粒度 400 底板：光亮 安装板：镀锌 |

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底板 锁：3 mm 双齿 2 个冲孔轨 18 x 39 mm |
| 尺寸 | 宽度: 1,000 mm 高度: 1,800 mm 深度: 400 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 899 mm x 1,696 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 12 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 2 类型 3 Type 3R 类型 12 |
| IK 编码 | IK10 |
| 门数 | 1 |
| 说明 | 鉴于材料硬度，我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 133 |
| 毛重 | 140.4 |

特征

EAN 4028177959330

E-Number Sweden E3465423

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

批准

批准 UL + C-UL (listed)

证书 表面
防护等级

解释 符合性声明
符合性声明 UK