

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.210

## LWL 插入式模件盒

状态: 2025-12-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.210 - LWL 插入式模件盒 用于网络电缆管理器

用于网络电缆管理器的 LWL 插入式模件盒，用于保护 LWL 电缆。

## 特征

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号         | DK 7044.210                                                                                                          |
| 产品描述       | 光纤插入式模件盒用于网络电缆管理器安装框架。                                                                                               |
| 您的获益       | 始终具有正确的长度：电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回<br>每条电缆接受 100% 测试并根据测量记录进行交货<br>可靠锁定——每个电缆盒都配备有一个电缆固定装置，因此电缆不会承受机械应力 |
| 材料         | 插入式模件盒：不锈钢，塑料 (POM)                                                                                                  |
| 颜色         | 电缆：黄色                                                                                                                |
| 包装单元       | 3 件                                                                                                                  |
| 净重         | 0.75                                                                                                                 |
| 税率号        | 39263000                                                                                                             |
| EAN        | 4028177917378                                                                                                        |
| ETIM 9     | EC000322                                                                                                             |
| ECLASS 8.0 | 27189265                                                                                                             |