


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.120 OCP ORV3 机架

状态: 2026-4-4 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.120 - OCP ORV3 机架

OCP 是一个致力于简化和优化 IT 基础设施的国际新兴社区。威图 OCP ORV3 机架已通过 OCP 认证，可立即投入使用。得益于丰富的配件组合，可随时进行轻松适配和扩展。OCP ORV3 机架还预置了直接液冷 (DLC) 解决方案接口。利用此机架，可使能效和功率密度更上一层楼。



## 特征

型号	IT 7100.120
型式	开放式框架结构 配备母线 顶部和底部预置电缆入口 前部全高度电缆管理
您的获益	预装 21 英寸 OCP 组件接口，支持母线直连 通过 IT 设备和 IT OCP 电源导轨系统的卡扣安装，实现快速部署和维护 机架前部全高度贯通式电缆管理 由于预置直接液冷方案，适配高性能计算 (HPC) 和 AI 技术，以排出机架中产生的热量 集成重型滚轮方便运输，确保在数据中心内操作简便
技术数据	额定工作电压：48 V DC / 额定功率 18 kW
材料	钢板
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层
颜色	RAL 9005

## 特征

---

供货范围	OCP ORV3 机架 OCP 母线, 最大 48 DC/18 kW 2 根支撑梁, 已预装 水平支脚, 已预装 4 个滚轮 (可自由旋转) 并柜密封胶条 空气导流板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,286 mm 深度: 1,068 mm
高度单位	44 OU
承载力	14,000 N
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	172 kg
毛重	200 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
产品描述	OCP ORV3 机架, 带母排, 44 OU, 宽 x 高 x 深: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

## 批准

---

# 批准

---

批准	IEC CB UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

---