

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.512

插座板

状态: 2025-12-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.512 - 插座板 在铝槽中

铝槽中的插座板，可以购买到不同的长度规格和各种功能组件，固定方式多变。



特征

型号	DK 7240.512
型式	无开关
产品描述	电源插线板有带不同功能组件的适用于不同国家的款型可选。其特殊之处在于实用的通用型固定方式：带有一个可用于四种位置的角托架，能够实现各种不同的固定。例如，482 mm 长的插线板可选择安装在 482.6 mm (19") 长的安装角规、19" 安装框架、箱体框架上或壁挂式配电盘的后部。长度大于 482 mm 的插线板只能安装在箱体框架上。插线板无需附加任何固定附件，即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。由此极大地简化了选择过程，提供了额外的灵活性并节约了存储空间。同时还考虑到了线缆走线布置，安装在 482.6 mm (19") 型材上时有足够的空间，以便在插线板和安装角规之间笔直地进行走线。带保护接地触点的插槽安装在 45°角，这样就可以不受限地使用角型插头。
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理 插座组件：聚碳酸酯

特征

供货范围	插座板 2个角型固定件 包括固定件
型式	无开关
插座	12 x F/B（型号 E，CEE 7/5）
尺寸	高度: 44 mm 深度: 44 mm 长度: 658.6 mm
连接电缆长度	2 m
接线电缆（型号）	H05VV-F3G1.5
固定尺寸	628.5 mm
固定尺寸公差	25 mm
额定工作电压	230 V AC, 50 Hz
额定电压	230 V AC, 50 Hz
额定电流（最大）	16 A
安装可能性	带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件 机柜框架
说明	建议根据使用情况，采用充电电流存储，以防止因尖峰启动电流导致的错误触发 在25 mm间距内具有不同的固定间距，所给出的尺寸是角型固定件孔中心之间的距离
标准	插座：DIN VDE 0620-1 插座 B/F：UTE NFC 61-303，CEE 7/NV
包装单元	1 件
净重	0.87
毛重	1.1

特征

税率号	85366990
EAN	4028177476264
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604