

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026-7-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - 并联柜系统 VX25 电子机柜

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选：带有前部的 19" 适配器部件，前部框架、后门、顶板和分段式底板



特征

| | |
|----|---|
| 型号 | VX 8438.000 |
| 材料 | 箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 前框架：带有锌压铸端件的铝挤压型材 后门：钢板，2.0 mm 底板：钢板，1.5 mm 适配器型材 19"：钢板，2 mm |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆 顶盖和后门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 前框架：粉末涂层 底板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|------------------|--|
| 供货范围 | 箱体架 前框架（右边带铰链，左边通过磁性锁固定） 后门（铰链在右侧，可以转换到左侧） 顶板 底板 适配器型材 19"，前部 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 42 U |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 67.7 kg |
| 毛重 | 72.2 kg |
| 本型号（含包装）PCF（出厂前） | 177.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | VX 电子机柜, 宽高深: 600x2000x800 mm, 钢板, 带铰接前框, 适配型材 19", 后单门 |

批准

| | |
|----|----|
| 证书 | 表面 |
|----|----|