


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.551

Elemento LED de luz intermitente

Estado: 19/02/2026 (Fuente: ittal.com/co-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2370.551 - Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada.

Características

Referencia	SG 2370.551
Ejecución	Elemento LED de luz intermitente
Ventajas	<p>Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.</p> <p>Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada</p> <p>Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión.</p> <p>Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.</p>
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
Material	<p>Caja de poliamida</p> <p>Pantalla: Policarbonato transparente</p>
Color	Rojo
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio	230 V
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,073 kg
Peso bruto	0,075 kg
Código arancelario	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Descripción producto	SG LED intermitente, rojo, 230 V, 1 P.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad