


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2376.100

### Elemento interfase AS

Estado: 27/06/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2376.100 - Elemento interfase AS para columnas de señalización, modulares

Para un cómodo mando de los niveles de la columna de señalización a través de interfaz AS.



## Características

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                 | SM 2376.100                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datos técnicos             | Esclavo estándar<br>Máx. 31 direcciones.<br>Pueden accionarse hasta 4 niveles de señalización.<br>Alimentación de tensión conmutable de alimentación bus interna a tensión auxiliar externa<br>Con interfase de programación                             |
| Material                   | Policarbonato                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color                      | Negro, transparente                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| External auxiliary voltage | Tensión auxiliar externa 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Carga máx. admisible 200 mA por elemento<br>Absorción de corriente máx. 75 mA<br>Tensión en el elemento de señalización 24 V c.c. $\pm$ 10 %<br>Protección contra cortocircuito/sobrecarga previa M 1,6 A |

## Características

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal auxiliary voltage             | La alimentación de tensión se realiza a través de la línea bus<br>Carga máx. admisible 200 mA<br>Absorción de corriente máx. 250 mA<br>Tensión en el elemento de señalización 18 – 31 V c.c.<br>Protección contra cortocircuito/sobrecarga montada |
| Dimensiones                            | Altura: 56 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Campo de temperatura de servicio       | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso neto                              | 0.119                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto                             | 0.12                                                                                                                                                                                                                                               |
| Código arancelario                     | 39269097                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN                                    | 4028177580350                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                             | 27371220                                                                                                                                                                                                                                           |

## Aprobaciones

|              |    |
|--------------|----|
| Aprobaciones | UR |
|--------------|----|