

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.010

Caja para pulsadores

Estado: 2/05/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.010 - Caja para pulsadores Acero inoxidable

Caja de pulsadores de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), con recortes para pulsadores Ø 22,5 mm. Grado de protección IP 66.

Características

Referencia	SM 2384.010
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 100 mm Altura: 100 mm Profundidad: 90 mm
Grosor del material de la tapa	1,25 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm
Medida de retícula	60 mm
Escotaduras (cantidad x Ø)	1 x 22,5 mm
Cierre	Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico Nº de cierres: 2
Entrada de cables (cantidad x Ø)	1
Número de pretaladros métricos	1
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	0.68
Peso bruto	0.72
Código arancelario	94039910
EAN	4028177529403
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---