## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2411.851 Prensaestopas de latón

Estado: 5/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



## SZ 2411.851 - Prensaestopas de latón

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

#### Características

Referencia	SZ 2411.851
Ventajas	Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje. Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
Material	Latón Junta: CR/NBR
Superficie	Niquelado
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensiones	Altura: 43 mm
Rosca	M40 x 1,5
Long. de la rosca	9 mm
Sección de cables mín.	19 mm
Sección máx. del cable	28 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C100 °C
torque	17 Nm
Ancho de llave	43 mm
Dimensiones	Rosca: M40 x 1,5 Long. de la rosca: 9 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13

© Rittal 2025

#### Características

Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.64
Peso bruto	0.692
Código arancelario	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3