

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3139.110**

**Ventilador de techo, chapa de  
aireación del techo**

Estado: 1/02/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3139.110 - Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.



## Características

Referencia	SK 3139.110
Ejecución	Montaje en el techo
Descripción producto	Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador	Radial, motor de arranque por condensador
Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes)	A 50 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /h

# Características

Tensión de servicio	115 V, 1~, 60 Hz
Potencia nominal Pel	A 60 Hz: 65 W
Intensidad máx.	A 60 Hz: 0,56 A
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 133 mm Profundidad: 400 mm
Pr. de montaje	34,6 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 258 mm Profundidad escotadura: 258 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 21 sin estera filtrante IP 54 incl. filtro
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Fusible previo	Automático/fusible: 3 A
Observación	Para aumentar el grado de protección a IP 55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios). Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)	A 60 Hz: 68.000 h
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Nivel de ruido	A 60 Hz: 54 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5.16
Peso bruto	5.865
Código arancelario	84145915
EAN	4028177709164
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Características

---

ECLASS 8.0

27180716

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---