Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.250 NH 熔断器负荷开关

状态: 2025-12-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9344.250 - NH 熔断器负荷开关 带电子机械式熔丝监控

特征

型号 	SV 9344.250
材料	聚酰胺
	防火性能根据 UL 94
	触点轨道:镀银电解铜
颜色	主体架:RAL 7035
	箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 50 mm
	接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	400 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸	宽度: 210 mm
	高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 240 mm²
极数	3 极
Round conductor cross-section	10 - 240 mm²

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	3.4
毛重	3.481
铜成分(kg/件)	1
税率号	85369095
EAN	4028177540712
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

批准

批准	cQc-ccc
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3