


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005

保险丝座

状态: 2026-6-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - 保险丝座 31 A 至 60 A

保险座最高 60 A，3 极，简便安装在支承轨或 母线上的 OM 适配器上。

特征

| | |
|--------------------|--|
| 型号 | SV 9345.005 |
| 型式 | 用于 CC 类熔断器 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 圆导线接线端子 | AWG 8 - 18 |
| 说明 | 适用于在符合 DIN EN 60 715 标准的 35 mm (7.5/15 mm 高) 设备支承轨上或与 RiLine 设备适配器组合件 (OM 适配器/支架) 进行卡装 |
| 接线方式 | 框型接线柱 |
| 用于保险器类型 (等级) | CC |
| 最大额定工作电流 | 30 A |
| 额定工作电压 | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-4 |
| Test specification | UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8 |
| 关于订货编号的说明 | 不适用于支承符合 IEC 60 269-2/-4/-6 的 10 x 38 mm 熔断器 |
| 尺寸 | 宽度: 54 mm 高度: 81 mm |
| 圆导线连接 | 0.75 - 25 mm ² |

特征

| | |
|---------------|---|
| 适合于保险丝 | 直径: 10 mm 长度: 38 mm |
| 信号灯的电压范围 | 110 - 600 V |
| UL 电气值 (SCCR) | 200 kA - 600 V, CC 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7 |
| 极数 | 3 极 |
| 圆导体横截面 | 0.75 - 25 mm ² |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 0.4 kg |
| 毛重 | 0.634 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.018 |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 产品描述 | SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm) |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |