

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.015

## 保险丝座

状态: 2026-4-5 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.015 - 保险丝座 31 A 至 60 A

保险座最高 60 A，3 极，简便安装在支承轨或 母线上的 OM 适配器上。

## 特征

|                    |  |
|--------------------|--|
| 型号                 | SV 9345.015  |
| 型式                 | 用于 J 类熔断器  |
| 材料                 | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0   |
| 颜色                 | RAL 7035   |
| 圆导线接线端子            | AWG 1 - 18   |
| 接线方式               | 框型接线柱  |
| 用于保险器类型（等级）        | J  |
| 最大额定工作电流           | 30 A   |
| 额定工作电压             | 600 V, 3~  |
| Fuse standard      | UL 248-8   |
| 说明                 | 适用于在符合 DIN EN 60 715 标准的 35 mm（7.5/15 mm 高）设备支承轨上或与 RiLine 设备适配器组合件（OM 适配器/支架）进行卡装 |
| Test specification | UL 4248-1<br>UL 4248-4<br>UL 4248-8  |
| 尺寸                 | 宽度: 108 mm<br>高度: 115 mm   |
| 圆导线连接              | 1.5 - 50 mm <sup>2</sup>   |

## 特征

---

|               |  |
|---------------|--|
| 适合于保险丝        | 直径: 21 mm<br>长度: 57 mm                               |
| 信号灯的电压范围      | 110 - 600 V  |
| UL 电气值 (SCCR) | 200 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7              |
| 极数            | 3 极  |
| 圆导体横截面        | 1.5 - 50 mm <sup>2</sup>                             |
| 包装单元          | 2 件  |
| 净重            | 0.84 kg  |
| 毛重            | 0.966 kg   |
| 铜成分 (kg/件)    | 0.072  |
| 税率号           | 85369095   |
| ETIM 9        | EC001644   |
| ECLASS 8.0    | 27400613   |
| 产品描述          | SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm) |

## 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |