

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.015

## 保险丝座

状态: 2026-5-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.015 - 保险丝座 31 A 至 60 A

保险座最高 60 A，3 极，简便安装在支承轨或 母线上的 OM 适配器上。

## 特征

型号	SV 9345.015
型式	用于 J 类熔断器
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
圆导线接线端子	AWG 1 - 18
接线方式	框型接线柱
用于保险器类型（等级）	J
最大额定工作电流	30 A
额定工作电压	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
说明	适用于在符合 DIN EN 60 715 标准的 35 mm（7.5/15 mm 高）设备支承轨上或与 RiLine 设备适配器组合件（OM 适配器/支架）进行卡装
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
尺寸	宽度: 108 mm 高度: 115 mm
圆导线连接	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

# 特征

---

适合于保险丝	直径: 21 mm 长度: 57 mm
信号灯的电压范围	110 - 600 V
UL 电气值 (SCCR)	200 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7
极数	3 极
圆导体横截面	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>
包装单元	2 件
净重	0.84 kg
毛重	0.966 kg
铜成分 (kg/件)	0.072
税率号	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

# 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK