

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

NH 熔丝负荷断路器

状态: 2026-4-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - NH 熔丝负荷断路器



特征

| | |
|--------------------|--|
| 型号 | SV 9346.010 |
| 材料 | 玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：镀银硬质铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001 手柄：RAL 7016 |
| 供货范围 | 固定钩，3 个 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 接线方式 | 螺钉 M8 |
| 最大额定工作电流 | 160 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 用于 NH 规格 | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝) |

特征

| | |
|------------|--------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 50 mm 高度: 400 mm |
| 圆导线连接 | 2.5 - 95 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 极数 | 3 极 |
| 圆导体横截面 | 2.5 - 95 mm ² |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.2 kg |
| 毛重 | 1.294 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.73 |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| 产品描述 | 160A NH熔丝断路器 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 批准 | CQC-CCC |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |