## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9346.010 NH 熔丝负荷断路器

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SV 9346.010 - NH 熔丝负荷断路器



## 特征

型号	SV 9346.010
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
	触点轨道:镀银硬质铜
颜色	主体架: RAL 7035
	箱盖: RAL 7001
	手柄: RAL 7016
供货范围	固定钩,3个
用于母线系统,中心距离为	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)

© Rittal 2025 2

## 特征

尺寸	宽度: 50 mm 高度: 400 mm
圆导线连接	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
Cross section round conductor	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
包装单元	1件
净重	1.2
毛重	1.294
铜成分(kg/件)	0.73
税率号	85369095
EAN	4028177628755
EAN ETIM 9	

## 批准

批准	cQc-ccc
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3