

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX 并柜套件

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX 并柜套件 用于配电板

RiLineX 并柜连接套件，用于3极一体式母线底板，适用于 550 A 和 800 A。包含母线连接器和防接触保护盖。用于在两个并排的 VX 机柜之间简单、无钻孔地连接母线底板。



特征

型号

RX 9360.000

您的获益

全数字化产品数据，省时高效
由于完整母线安装板已预先安装，可缩短装配时间
经过最高 65 kA 短路耐受测试
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证
易于扩展，并可现场并柜安装

材料

上部：钢板，镀锌
接触板：镀锡电解铜材质
前板：聚酰胺 (PA 6) 材质
防火性能根据 UL 94

颜色

RAL 35745

供货范围

3 个导轨连接器
1 块前板
1 块绝缘板

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
额定电流 最大	780 A
额定电流 (UL)	780 A
UL 电气值 (SCCR)	52.5 kA - 600 V, RMS, 未保护 100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7
额定峰值电压 U _{imp}	12 kV
额定电压	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
额定绝缘电压 U _i	1,000 V AC 1,500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115.5 kA
额定短时耐受电流强度/t	45 kA/200 ms 52.5 kA/500 ms
过压类别	4
污染等级	3
极数	3 极

特征

与型号相匹配	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
基波频率	50...60 Hz
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
适合于母线	30 x 5/10
工作温度范围	-5 °C...55 °C
尺寸	宽度: 154 mm 高度: 240 mm 深度: 77 mm
火灾荷载	5.933 MJ/m ²
包装单元	1 件
净重	1.88 kg
毛重	1.924 kg
铜成分 (kg/件)	0.297
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	10.32
税率号	85369010
ETIM 9	EC002270
产品描述	RX 并柜套件, 含连接器, 用于 3 极 RiLineX 配电板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

解释	符合性声明 PCF-declaration
----	--------------------------