

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.035

RiLineX NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-7-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.035 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 00，用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。采用框架式端子，支持 1.5 - 95 mm² 圆导线连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。含电子熔断器监控功能。



特征

型号	RX 9362.035
型式	适用于 60 mm 母线系统 带电子式熔丝监控
您的获益	盖板：可锁闭并可施加封印 通过独立开口进行电压测试 支持卡扣式安装，最高 250 A，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 电缆出线方向可免工具调整 维护位，用于简化维护工作 所有型号均可配备电子熔断器监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜

特征

颜色	RAL 9005 RAL 35745
供货范围	含用于电气保险丝监控的连接插头
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	NH 00 NH 000
额定绝缘电压 Ui	1,000 V
额定工作电压	690 V 交流
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 229.5 mm 深度: 104.5 mm
工作温度范围	-5 °C...35 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
极数	3 极

特征

使用类别	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
污染等级	3
带电子式熔丝监控	是的
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
火灾荷载	16.6 MJ/m ²
圆导线连接，细线无电缆芯线套管	1.5 - 95 mm ²
圆导线连接，细线带电缆芯线套管	1.5 - 95 mm ²
最大损耗功率	22 W
每个熔断器的功耗（最大）	12 W
包装单元	1 件
净重	1.155 kg
毛重	1.175 kg
铜成分（kg/件）	0.409
本型号（含包装）PCF（出厂前）	7.86
税率号	85369095
ETIM 9	EC001040
产品描述	RX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 00，160 A，3 极，框架式端子，带 800 V 熔断器监控

批准

批准

批准

CQC-CCC

解释

符合性声明

PCF-declaration