


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9363.310**

**RiLineX NH 熔断器负荷开关**

状态: 2026-5-21 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.310 - RiLineX NH 熔断器负荷开关

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关，规格 3，用于安装板。盖板可锁闭、铅封，并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置，便于检修。连接方式：用 M10 螺钉连接。



## 特征

型号	RX 9363.310
型式	用于安装板安装
您的获益	盖板：可锁闭并可施加封印 通过独立开口进行电压测试 电缆出线方向可免工具调整 维护位，用于简化维护工作 所有型号均可配备电子熔断器监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
保险器熔丝	NH 3

# 特征

额定绝缘电压 $U_i$	1,000 V
额定工作电压	690 V 交流
用于 NH 规格	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 250 mm 高度: 298.5 mm 深度: 128.7 mm
工作温度范围	-5 °C...35 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
极数	3 极
污染等级	3
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
火灾荷载	44.94 MJ/m <sup>2</sup>
最大损耗功率	84 W
包装单元	1 件
净重	3.8 kg
毛重	3.882 kg
铜成分 (kg/件)	1.68
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	25.87
税率号	85369095
ETIM 9	EC001040
产品描述	RX 低压高分断熔断器隔离开关, 规格 3, 630 A, 3 极, M10 螺钉, 安装板组件

# 批准

---

批准

CQC-CCC

---

解释

符合性声明

PCF-declaration