


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.000

## 底板

状态: 2026-5-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.000 - 底板 RiLine Compact

母线板带有集成母线。

## 特征

型号	SV 9635.000
作用方式	防接触保护母线底板用于通过插入安装安全连接及轻松固定元件 底板中预先安装的间隔模块确保安全和快速地定位元件 由于直接接触地板，降低布线成本
材料	聚酰胺 聚碳酸酯 E-Cu 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
供货范围	包括内置的母线
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2X
标准	UL 508 IEC 61 439
额定电流 最大	125 A
额定电流 (UL)	100 A
额定工作电压	690 V (交流) 600 V (直流)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (交流) 600 V (直流)
最大分度单位 45 mm	5
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差

## 特征

用于支承导轨结构	是的
for mounting plate assembly	是的
极数	3 极
尺寸	宽度: 225 mm 高度: 160 mm 深度: 45.1 mm
包装单元	1 件
净重	0.798 kg
毛重	0.808 kg
铜成分 (kg/件)	0.302
税率号	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	SV 电路板, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 针, 宽x高x深: 225x160x45.1 mm (RiLine Compact)

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK