

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1008.000

Armario básico AX, acero inoxidable

Estado: 29/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1008.000 - Armario básico AX, acero inoxidable

Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.



Características

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | AX 1008.000 |
| Material | Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada |
| Unidad de envase | Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130° Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |

Características

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Código IK | IK10 |
| Dimensiones | Anchura: 380 mm Altura: 600 mm Profundidad: 210 mm |
| Grosor del material de la puerta | 1,5 mm |
| Grosor del material de la caja | 1,25 mm |
| Grosor del material de la placa de montaje | 2,5 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 330 mm x 575 mm |
| Número puertas | 1 |
| Cierre | Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm Material lock: Cinc fundido a presión |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 13 kg |
| Peso bruto | 13,78 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 48,35 |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Características

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción producto | AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 380x600x210 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, dos cierres de aldabilla |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aprobaciones

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad PCF-declaration |
|---------------|-----------------------------------------------|