


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.400

Filtro de salida Blue e+

Estado: 26/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.400 - Filtro de salida Blue e+ EMC

El filtro de salida en combinación con el ventilador con filtro correspondiente se utiliza para disipar la pérdida de calor de los armarios, ventilar el armario y proteger los componentes sensibles al calor. Esto se consigue mediante la entrada directa de aire ambiental, cuya temperatura debe ser inferior a la temperatura interior permitada del armario.



Características

| | |
|---------------------------|---|
| Referencia | SK 3243.400 |
| Ejecución | montaje mural EMC |
| Ventajas | Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados Montaje sin herramientas |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Filtro de salida Estera filtrante EMC |
| Sección de montaje | Ancho escotadura: 292 mm Altura escotadura: 292 mm |
| Adecuados para referencia | SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx |
| Dimensiones | Anchura: 323 mm Altura: 323 mm Profundidad: 44,7 mm |

Características

| | |
|---|---|
| Grado de protección NEMA | Tipo 12 con filtro Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con filtro IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,94 kg |
| Peso bruto | 0,941 kg |
| Código arancelario | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descripción producto | SK Filtro de salida Blue e+, EMC, para ventiladores con filtro 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, An.xAl.: 323 x 323 mm, RAL 7035 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--|